

## KLBUE 10-20 CPF16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーの幅広いKLBÜ シールド接続製品で、細線仕様の自動調整可能なシールド接続を実現し、エラーのない工場稼働が可能になります。

## 一般注文データ

バージョン	クランピングヨーク, シールド接続用の締付けヨーク, スチール
注文番号	<a href="#">1252550000</a>
種別	KLBUE 10-20 CPF16
GTIN (EAN)	4050118104431
数量	10 items

## KLBUE 10-20 CPF16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	39.5 mm	奥行き (インチ)	1.5551 inch
高さ	26 mm	高さ (インチ)	1.0236 inch
幅	25 mm	幅 (インチ)	0.9842 inch
取付寸法 - 幅	24 mm	正味重量	43.3 g

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
連続動作温度、最小	-60 °C	連続動作温度、最大	130 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート	0.097 kg CO2 eq.	

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

被覆剥き長さ	26 mm	接続方式	パネ接続
接続数	1	ケーブル直径、最大	20 mm
ケーブル直径、最小	10 mm	接続断面、撚線、最大	20 mm <sup>2</sup>
接続断面、撚線、最小	10 mm <sup>2</sup>		

## システム仕様

エンドカバープレートの要求	いいえ	取り付けレール	TS 27
---------------	-----	---------	-------

## 全般

設置アドバイス	直接実装	取り付けレール	TS 27
---------	------	---------	-------

## 寸法

ピッチ (mm) (P)	25.00 mm
--------------	----------

## 材料データ

基本材質	スチール	色	グレー
UL 94 可燃性等級	None		

## 評価データ

定格断面	20 mm <sup>2</sup>
------	--------------------

## 追加の技術データ

固定形式	嵌合仕様	設置アドバイス	直接実装
爆発試験バージョン	いいえ	取り付け方式	ねじ

技術データ

分類

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		