SCREWTY SW9



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



どのアプリケーションにも最適なツール Screwty

® は、一般的なセンサーケーブルとアクチュエータケーブルをすべて締め付ける理想的な総合ツールです。手に取りにくい丸型プラグでも、Screwty®を使って接触できます。単純な回転移動で、過度の力を必要とせずにコネクタを締め付けたり緩めたりします。Screwty®は、他の供給業者のほとんどのケーブルやプラグに適合するため、固有に識別可能なグローバルソリューションです(90%以上)。Screwty®は、従来の1/44ンチアダプタを備えたハンドルで構成されています。したがって、次のようなすべてのサイズに使用できます。1/44 の丸型プラグインコネクタ、1/44 の側別調整対応プラグとソケット、および 1/44 の側別調整対応プラグとソケット、および 1/44 ののプラグとソケットに対応。

一般注文データ

バージョン	Interchangeable blade for cable gland tool		
注文番号	<u>1254630000</u>		
種別	SCREWTY SW9		
GTIN (EAN)	4050118054194		
数量	1 items		
パッケージ	段ボール箱		

カタログステータス / 図面 1



SCREWTY SW9



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

375				
正味重量	24.64 g			
環境製品コンプライアンス				
環境表面コンノフィナンス				
RoHS 対応状況				
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
分類	'			
			·	
ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149	
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149	
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 9.0	21-04-50-03	
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-50-03	
ECLASS 11.0	21-01-90-90	ECLASS 12.0	21-01-90-90	
ECLASS 13.0	21-01-90-90	ECLASS 14.0	21-01-90-90	
ECLASS 15.0	21-01-90-90			

カタログステータス / 図面 2