

ADAPS M25-M32-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ADAP シリーズアダプターは、安全増防爆 (Ex d) および安全増防爆 (Ex e) 規格、および IP66 / 67 / 68 の侵入率を維持しながら、防爆機器の未使用箇所を補完する柔軟性と汎用性を提供します。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | ADAP (KlipponExアダプタ), アダプター, ストレート, M 25 ,M 32, ステンレススチール 1.4404 |
| 注文番号 | 1261950000 |
| 種別 | ADAPS M25-M32-W |
| GTIN (EAN) | 4050118092998 |
| 数量 | 16 items |

ADAPS M25-M32-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|----------|-------------|
| 幅 | 39.5 mm | 幅 (インチ) | 1.5551 inch |
| 長さ | 39 mm | 長さ (インチ) | 1.5354 inch |
| 正味重量 | 86.52 g | | |

温度

動作温度 -50 °C...120 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般的情報

| | | | |
|---------------|---------|--------------|---|
| 外側ケーブル直径、最大. | 18 mm | 外側ケーブル直径、最小. | 1 mm |
| O リング | シリコーン | 締付けトルク | 55 Nm |
| シリコーン | はい | 動作温度範囲、最大 | 120 °C |
| 動作温度範囲、最小 | -50 °C | スレッドピッチ | 1.5 mm |
| ハロゲン | ハロゲンフリー | 標準 | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3 |
| AF サイズ 1 | 36 mm | 保護度合い | IP66 |
| ケーブルグランド | M 25 | 基本材質 | ステンレススチール 1.4404 |
| 外付スレッド | M 25 | 内付スレッド | M 32 |
| ねじ山長さ | 16 mm | 防爆タイプ | Ex d - 耐圧防爆構造, Ex e - 安全増防爆構造 |
| インストールのガイドライン | 組立指示を参照 | | |

証明書番号ケーブルグランド

| | | | |
|------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| 識別 | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | 証明書番号、ケーブルグランド (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
| 証明書番号、ケーブルグランド (IECEX) | IECEX TPS 16.0004X | 証明書番号、ケーブルグランド (CCC) | 202032231300069 |
| 証明書番号 (IECEX) | IECEXTPS16.0004X | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-06 | | |

ADAPS M25-M32-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ナイロン製フラットワッシャー - GWDR



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------|
| 種別 | GWDR M25-W | バージョン |
| 注文番号 | 1185620000 | 閉鎖状態, M 25, ナイロン6 |
| GTIN (EAN) | 4064675423263 | |
| 数量 | 100 ST | |

ステンレススチールロックナット、ナチュラル仕上



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | SKMUS M25-W | バージョン |
| 注文番号 | 1185700000 | SKMU SS (ステンレス鋼製ばね), ロックナット, M 25, 2.2 mm, ステンレススチール 1.4404 |
| GTIN (EAN) | 4050118269963 | |
| 数量 | 240 ST | |