

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





ADAP シリーズアダプターは、安全増防爆 (Ex d) および 安全増防爆 (Ex e) 規格、および IP66 / 67 / 68 の侵入率 を維持しながら、防爆機器の未使用箇所を補完する柔軟 性と汎用性を提供します。

一般注文データ

バージョン	ADAP(KlipponExアダプタ), アダプター, ストレート, M 40 ,M 32, ステンレススチール 1.4404
注文番号	<u>1261980000</u>
種別	ADAPS M40-M32-W
GTIN (EAN)	4050118093025
数量	9 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-14-44-32

27-14-44-32

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

承認					
MAMID承認件数	@(E	IECEx (Ex)			
ROHS	適合				
寸法と重量					
 幅	55.5 mm	幅(インチ)	2.185 inch		
長さ	22 mm	長さ (インチ)	0.8661 inch		
正味重量	124 g				
温度					
動作温度	-50 °C120 °C				
環境製品コンプライアンス			<u>'</u>		
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)				
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
一般的情報					
O リング	シリコーン	締付けトルク	80 Nm		
シリコーン	<u></u> はい	動作温度範囲、最大	120 °C		
動作温度範囲、最小	-50 °C	スレッドピッチ	1.5 mm		
八口ゲン	ハロゲンフリー	標準	EN 60079-0, EN 60079-7 EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.9 GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3		
AF サイズ 1	50 mm	保護度合い	IP66		
ケーブルグランド	M 40	基本材質	ステンレススチール 1.4404		
外付スレッド	M 40	内付スレッド	M 32		
ねじ山長さ 	16 mm	防爆タイプ 	Ex d – 耐圧防爆構造, Ex e 安全増防爆構造		
インストールのガイドライン	組立指示を参照				
証明書番号ケーブルグランド					
識別	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	証明書番号、ケーブルグランド _(ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X		
証明書番号、ケーブルグランド (IECEx)	IECEx TPS 16.0004X	証明書番号、ケーブルグランド(CCC)	2020322313000069		
証明書番号(IECEX)	IECEXTPS16.0004X				
分類					
ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441		
ETIM 8.0	EC000441 EC000441	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC000441 EC000441		
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 0.0	27 14 44 22		

作成日 08.11.2025 05:33:55 MEZ

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

2 カタログステータス / 図面

EC000441

27-14-44-90

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-06
ECLASS 13.0	27-14-08-06	ECLASS 14.0	27-14-08-06
ECLASS 15.0	27-14-08-06		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ナイロン製フラットワッシャ - GWDR



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別 GWDR M40-W 注文番号 <u>1185640000</u>

4050118078336

数量 50 ST

GTIN (EAN)

閉鎖状態, M 40, ナイロン6

バージョン

ステンレススチールロックナット、ナチュラル仕上



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別 SKMUS M40-W バージョン 注文番号 <u>1185720000</u> SKMU SS(ステンレス鋼製ばね), ロックナット, M 40, 3.8 mm, ス GTIN (EAN) 4050118233766 テンレススチール 1.4404 数量 144 ST

作成日 08.11.2025 05:33:55 MEZ

カタログステータス / 図面 4