

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





ADAP シリーズアダプターは、安全増防爆 (Ex d) および 安全増防爆 (Ex e) 規格、および IP66 / 67 / 68 の侵入率 を維持しながら、防爆機器の未使用箇所を補完する柔軟 性と汎用性を提供します。

一般注文データ

バージョン	ADAP(KlipponExアダプタ), アダプター, スト レート, M 50 ,M 40, ステンレススチール 1.4404
注文番号	<u>1262010000</u>
種別	ADAPS M50-M40-W
GTIN (EAN)	4050118093049
数量	6 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
MAMID承認件数	@(E	IECEx (Ex)	
ROHS	適合		
寸法と重量			
幅 長さ 正味重量	66.5 mm 22 mm 180 g	幅(インチ) 長さ(インチ)	2.6181 inch 0.8661 inch
温度			
動作温度	-50 °C120 °C		
環境製品コンプライアン	ス		
RoHS 対応状況 REACH SVHC	準拠 (免除なし) 0.1wt%を超えるSVHCは含	まれていません	
一般的情報			
0 リング シリコーン	シリコーン はい	締付けトルク 動作温度範囲、最大	100 Nm 120 °C
動作温度範囲、最小 ハロゲン	50°C ハロゲンフリー	スレッドピッチ 標準	1.5 mm EN 60079-0, EN 60079-EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 600
AF サイズ 1 ケーブルグランド	60 mm	保護度合い	IP66
	M 50	基本材質	ステンレススチール 1.4404
外付スレッド ねじ山長さ	M 50 16 mm	内付スレッド 防爆タイプ	M 40 Ex d – 耐圧防爆構造, Ex e 安全増防爆構造
インストールのガイドライン	組立指示を参照		A PINJA ITA
証明書番号ケーブルグラ	ンド		
識別	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	証明書番号、ケーブルグランド (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X

識別	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	証明書番号、ケーブルグランド (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
証明書番号、ケーブルグランド (IECEx)	IECEx TPS 16.0004X	証明書番号、ケーブルグランド(CCC)	2020322313000069
証明書番号(IECEX)	IECEXTPS16.0004X		
八半五			

分類

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-14-44-32

作成日 27.11.2025 03:01:08 MEZ

カタログステータス / 図面 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-06
ECLASS 13.0	27-14-08-06	ECLASS 14.0	27-14-08-06
ECLASS 15.0	27-14-08-06		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ナイロン製フラットワッシャ - GWDR



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別 GWDR M50-W パージョン 注文番号 <u>1185650000</u> 閉鎖状態, M 50, ナイロン6

GTIN (EAN) 4050118078312

数量 25 ST

ステンレススチールロックナット、ナチュラル仕上



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別 SKMUS M50-W パージョン 注文番号 <u>1185730000</u> SKMU SS(ステンレス鋼製ばね), ロックナット, M 50, 5.3 mm, ス GTIN (EAN) 4050118233773 テンレススチール 1.4404 数量 30 ST

作成日 27.11.2025 03:01:08 MEZ

カタログステータス / 図面 4