

## ADAPS M16-NPT3/4-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



ADAP シリーズアダプターは、安全増防爆 (Ex d) および安全増防爆 (Ex e) 規格、および IP66 / 67 / 68 の侵入率を維持しながら、防爆機器の未使用箇所を補完する柔軟性と汎用性を提供します。

## 一般注文データ

バージョン	ADAP (KlipponExアダプタ) , アダプター, ストレート, M 16 ,3/4" NPT, ステンレススチール 1.4404
注文番号	<a href="#">1262030000</a>
種別	ADAPS M16-NPT3/4-W
GTIN (EAN)	4050118093063
数量	16 items

## ADAPS M16-NPT3/4-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

## 寸法と重量

幅	33 mm	幅 (インチ)	1.2992 inch
長さ	38 mm	長さ (インチ)	1.4961 inch
正味重量	74 g		

## 温度

動作温度 -50 °C...120 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般的情報

外側ケーブル直径、最大.	10 mm	外側ケーブル直径、最小.	1 mm
O リング	シリコーン	締付けトルク	40 Nm
シリコーン	はい	動作温度範囲、最大	120 °C
動作温度範囲、最小	-50 °C	スレッドピッチ	1.5 mm
ハロゲン	ハロゲンフリー	標準	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3
AF サイズ 1	30 mm	保護度合い	IP66
ケーブルグランド	M 16	基本材質	ステンレススチール 1.4404
外付スレッド	M 16	内付スレッド	3/4" NPT
ねじ山長さ	16 mm	防爆タイプ	Ex d - 耐圧防爆構造, Ex e - 安全増防爆構造
インストールのガイドライン	組立指示を参照		

## 証明書番号ケーブルグランド

識別	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	証明書番号、ケーブルグランド (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
証明書番号、ケーブルグランド (IECEX)	IECEX TPS 16.0004X	証明書番号、ケーブルグランド (CCC)	202032231300069
証明書番号 (IECEX)	IECEXTPS16.0004X		

## 分類

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-06
ECLASS 15.0	27-14-08-06		

## ADAPS M16-NPT3/4-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ナイロン製フラットワッシャー - GWDR



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	GWDR M16-W	バージョン
注文番号	<a href="#">1185600000</a>	閉鎖状態, M 16, ナイロン6
GTIN (EAN)	4064675423256	
数量	100 ST	

## ステンレススチールロックナット、ナチュラル仕上



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	SKMUS M16-W	バージョン
注文番号	<a href="#">1185680000</a>	SKMU SS (ステンレス鋼製ばね), ロックナット, M16, 2.2 mm, ステンレススチール 1.4404
GTIN (EAN)	4050118269956	
数量	240 ST	