

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





ADAP シリーズアダプターは、安全増防爆 (Ex d) および 安全増防爆 (Ex e) 規格、および IP66 / 67 / 68 の侵入率 を維持しながら、防爆機器の未使用箇所を補完する柔軟 性と汎用性を提供します。

一般注文データ

バージョン	ADAP(KlipponExアダプタ), アダプター, ストレート, M 40 ,M 32, 真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	<u>1262800000</u>
種別	ADAP M40-M32-W
GTIN (EAN)	4050118088687
数量	9 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

安全增防爆構造

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

	=;;;
747	=32
73	

MAMID承認件数

(C) E IECEX (Ex)

ROHS 適合

寸法と重量

幅	55.5 mm	幅(インチ)	2.185 inch
長さ	22 mm	 長さ(インチ)	0.8661 inch
正味重量	114.4 a		

温度

動作温度 -50 ℃...120 ℃

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257

一般的情報

Οリング	シリコーン	締付けトルク	80 Nm
シリコーン	はい	 動作温度範囲、最大	120 °C
動作温度範囲、最小	-50 °C	 スレッドピッチ	1.5 mm
ハロゲン	ハロゲンフリー	標準	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3
AF サイズ 1	50 mm	 保護度合い	IP66
ケーブルグランド	M 40	基本材質	真鍮、ニッケルメッキ
外付スレッド	M 40	 内付スレッド	M 32
	16 mm	 防爆タイプ	 Ex d – 耐圧防爆構造, Ex e –

証明書番号ケーブルグランド

インストールのガイドライン

識別	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	証明書番号、ケーブルグランド (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
証明書番号、ケーブルグランド (IECEx)	IECEx TPS 16.0004X	証明書番号、ケーブルグランド(CCC)	2020322313000069
証明書番号(IECEX)	IECEXTPS16.0004X		

組立指示を参照

分類

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441

作成日 07.11.2025 05:53:55 MEZ

カタログステータス / 図面 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-14-44-32
27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-06
27-14-08-06	ECLASS 14.0	27-14-08-06
27-14-08-06		
	27-14-44-90 27-14-44-32 27-14-08-06	27-14-44-90 ECLASS 10.0 27-14-44-32 ECLASS 12.0 27-14-08-06 ECLASS 14.0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

真鍮製口ックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別 SKMU M40 MS バージョン

注文番号 <u>1737030000</u> SKMU MS(真鍮製ロックナット), ロックナット, M 40, 5 mm, 真

GTIN (EAN) 4008190956509 鍮、ニッケルメッキ

数量 50 ST

ナイロン製フラットワッシャ - GWDR



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別GWDR M40-Wバージョン注文番号1185640000閉鎖状態, M 40, ナイロン6

GTIN (EAN) 4050118078336

数量 50 ST

作成日 07.11.2025 05:53:55 MEZ

カタログステータス / 図面 4