

ADAP M32-NPT3/4-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ADAP シリーズアダプターは、安全増防爆 (Ex d) および
安全増防爆 (Ex e) 規格、および IP66 / 67 / 68 の侵入率
を維持しながら、防爆機器の未使用箇所を補完する柔軟
性と汎用性を提供します。

一般注文データ

| | |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| バージョン | ADAP (KlipponExアダプタ) , アダプター, スト レート, M 32,3/4" NPT, 真鍮、ニッケルメッキ |
| 注文番号 | 1262910000 |
| 種別 | ADAP M32-NPT3/4-W |
| GTIN (EAN) | 4050118088793 |
| 数量 | 12 items |

ADAP M32-NPT3/4-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



RoHS

適合

寸法と重量

| | | | |
|------|-------|----------|-------------|
| 幅 | 44 mm | 幅 (インチ) | 1.7323 inch |
| 長さ | 21 mm | 長さ (インチ) | 0.8268 inch |
| 正味重量 | 79 g | | |

温度

動作温度 -50 °C...120 °C

環境製品コンプライアンス

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257 |

一般的情報

| | | | |
|-----------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O リング | シリコーン | 締付けトルク | 65 Nm |
| シリコーン | はい | 動作温度範囲、最大 | 120 °C |
| 動作温度範囲、最小 | -50 °C | スレッドピッチ | 1.5 mm |
| ハロゲン | ハロゲンフリー | 標準 | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3 |

| | |
|----------|-------|
| AF サイズ 1 | 40 mm |
| ケーブルグランド | M 32 |
| 外付スレッド | M 32 |
| ねじ山長さ | 16 mm |

| | |
|---------------|---------|
| インストールのガイドライン | 組立指示を参照 |
|---------------|---------|

証明書番号ケーブルグランド

| | | | |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 識別 | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | 証明書番号、ケーブルグランド (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
| 証明書番号、ケーブルグランド (IECEx) | IECEx TPS 16.0004X | 証明書番号、ケーブルグランド (CCC) | 2020322313000069 |
| 証明書番号 (IECEx) | IECExTPS16.0004X | | |

分類

| | | | |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-06 |

ADAP M32-NPT3/4-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

ECLASS 15.0

27-14-08-06

ADAP M32-NPT3/4-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 種別 | SKMU M32 MS | バージョン |
| 注文番号 | 1737020000 | SKMU MS (真鍮製ロックナット) , ロックナット, M 32, 4 mm, 真 |
| GTIN (EAN) | 4008190956493 | 鍮、ニッケルメッキ |
| 数量 | 100 ST | |

ナイロン製フラットワッシャ - GWDR



幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------|
| 種別 | GWDR M32-W | バージョン |
| 注文番号 | 1185630000 | 閉鎖状態, M 32, ナイロン6 |
| GTIN (EAN) | 4050118078329 | |
| 数量 | 160 ST | |