

PB-DP SUB-D M12 180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



最近では、個別のケーブル長が必要になることがよくあります。これらの要求を満たすために、ワイドミュラーは個別調整の組立品対応の幅広いプラグインコネクタを提供しています

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | SUB-D |
| 注文番号 | 1264180000 |
| 種別 | PB-DP SUB-D M12 180 |
| GTIN (EAN) | 4050118054279 |
| 数量 | 1 items |

PB-DP SUB-D M12 180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

| | |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 14.8 mm | 奥行き (インチ) | 0.5827 inch |
| 高さ | 80.7 mm | 高さ (インチ) | 3.1772 inch |
| 幅 | 31 mm | 幅 (インチ) | 1.2205 inch |
| 正味重量 | 90 g | | |

温度

| | |
|----|----------------------|
| 湿度 | +25 °Cで最大75%、結露しないこと |
|----|----------------------|

環境製品コンプライアンス

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6al |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | a9842d10-2b72-46ab-baf9-9c77c24a2a09 |

sub-Dコネクタの技術仕様

| | | | |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|
| 締付けトルク | 0.3 Nm | ハウジング主要材質 | ZnAl |
| 湿度 | +25 °Cで最大75%、結露しないこと | 保護度合い | IP30 |
| プラギング回数 | ≥ 200 | データレート | 12 MBit/s |
| 外向きエルボ | 180° | 終端抵抗あり | いいえ |
| BUS インターフェース | D-Sub 9極, ピン | 標準コネクタおよびピンの割り当て | PROFIBUS仕様に準拠 |
| インターロック | UNC4-40 | ハウジングの温度範囲 | -20...+70 °C |
| BUS、ケーブルリインターフェース | M12 Bコードのオス型およびメス型コネクタ、ピン2およびピン4の割り当て | プログラミングインターフェース | いいえ |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001132 | ETIM 9.0 | EC001132 |
| ETIM 10.0 | EC001132 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-22 | | |

PB-DP SUB-D M12 180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

配線図

