

PB-DP SUB-D M12 180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



最近では、個別のケーブル長が必要になることがよくあります。これらの要求を満たすために、ワイドミュラーは個別調整の組立品対応の幅広いプラグインコネクタを提供しています

一般注文データ

バージョン	SUB-D
注文番号	1264180000
種別	PB-DP SUB-D M12 180
GTIN (EAN)	4050118054279
数量	1 items

PB-DP SUB-D M12 180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	14.8 mm	奥行き (インチ)	0.5827 inch
高さ	80.7 mm	高さ (インチ)	3.1772 inch
幅	31 mm	幅 (インチ)	1.2205 inch
正味重量	90 g		

温度

湿度 +25 °Cで最大75%、結露しないこと

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠(免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6a1
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	a9842d10-2b72-46ab-baf9-9c77c24a2a09

sub-Dコネクタの技術仕様

締付けトルク	0.3 Nm	ハウジング主要材質	ZnAl
湿度	+25 °Cで最大75%、結露しないこと	保護度合い	IP30
プラグング回数	≥ 200	データレート	12 MBit/s
外向きエルボ	180°	終端抵抗あり	いいえ
BUS インターフェース	D-Sub 9極, ピン	標準コネクタおよびピンの割り当て	PROFIBUS仕様に準拠
インターロック	UNC4-40	ハウジングの温度範囲	-20...+70 °C
BUS、ケーブルインターフェース	M12 Bコードのオス型およびメス型コネクタ、ピン2およびピン4の割り当て	プログラミングインターフェース	いいえ

分類

ETIM 8.0	EC001132	ETIM 9.0	EC001132
ETIM 10.0	EC001132	ECLASS 14.0	27-44-03-02
ECLASS 15.0	27-44-03-22		

PB-DP SUB-D M12 180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

図面

配線図

