


PAP PRV/PPV8 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

一般注文データ

バージョン	Pシリーズ, エンドプレート, 青色, 3 mm
注文番号	1268000000
種別	PAP PRV/PPV8 BL
GTIN (EAN)	4032248113040
数量	10 items

PAP PRV/PPV8 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	58.5 mm	奥行き (インチ)	2.3031 inch
高さ	120 mm	高さ (インチ)	4.7244 inch
幅	3 mm	幅 (インチ)	0.1181 inch
正味重量	8.89 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン エンドプレート

全般

設置アドバイス 直接実装

材料データ

基本材質	ポリカーボネート	色	青色
UL 94 可燃性等級	V-0		

追加の技術データ

嵌合仕様	はい	設置アドバイス	直接実装
取り付け方式	直接実装		

分類

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		