

SAIE-M16S-5-HWM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



センサー / アクチュエータのケーブル接続の装置側の接続には、さまざまな組込型コネクタが必要です。これらは、M12、M8、M5 のバージョンで使用できます。

一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ, M16, 取り付けスレッド: M 18, 極数: 5, 燃線/ケーブル長:
注文番号	1269790000
種別	SAIE-M16S-5-HWM
GTIN (EAN)	4050118058215
数量	1 items

SAIE-M16S-5-HWM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

正味重量	12 g
------	------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

PCBプラグインコネクタの技術データ

極数	5	コーディング	なし
シールド接続	いいえ	公称電圧	250 V
公称電流	6 A	保護度合い	IP40
接触表面	Ag (銀)	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト, ニッケルメッキ
接続スレッド	M16	取り付けスレッド	M 18

一般情報

極数	5	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト, ニッケルメッキ
接続スレッド	M16	接触表面	Ag (銀)
保護度合い	IP40		

重要なメモ

注意事項

分類

ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ETIM 10.0	EC003568	ECLASS 14.0	27-44-01-10
ECLASS 15.0	27-44-01-10		

SAIE-M16S-5-HWM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

極スキーム