

## CTX CM 3.6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## 回転接点対応クリンプツール

- ・ ラチェットは精密なクリンプを保証します
- ・ 操作が不正確な場合のオプション許可
- ・ 接点の正確な位置を示す固定具付属。

## 一般注文データ

バージョン	プレスツール, 接点対応圧着ツール, 4mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> , Wクリンプ
注文番号	<a href="#">1270320000</a>
種別	CTX CM 3.6 ZERT
GTIN (EAN)	4050118058611
数量	1 items

## CTX CM 3.6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 寸法と重量

幅	250 mm	幅 (インチ)	9.8425 inch
正味重量	730 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## 技術データ

項目説明	HDおよびConCept M3コンタクトと同様のタイプ用の圧着工具 (4 ~ 10mm)	バージョン	機械式、交換可能なインサートなし
------	--	-------	------------------

## ツールデータクリンピング

フェルール断面積、最大.	10 mm <sup>2</sup>	クリンプタイプ/プロファイル	Wクリンプ
--------------	--------------------	----------------	-------

## 接点の説明

接点タイプ	回転した接点	導体直径、最大. AWG	AWG 8
導体横断面、最小. AWG	AWG 12	クリンプ範囲、最大	10 mm <sup>2</sup>
クリンプ範囲、最小	4 mm <sup>2</sup>		

## 分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

**CTX CM 3.6 ZERT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



## CTX CM 3.6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ / 交換部品



## 回転接点対応クリンプツール

- ラチエットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。

## 一般注文データ

種別 ERTE ES CTX CM 3.6

バージョン

注文番号 [1303960000](#)

GTIN (EAN) 4050118102499

数量 1 ST