

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





IEC 61076-3-106 ver.5 準拠の金属製 HDC プラグインコネクタセット、RJ45 インサート付属

一般注文データ

	<u> </u>
バージョン	RJ45プラグ、ツール不要, Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
注文番号	<u>1271250000</u>
種別	IE-PS-V05M-RJ45-FH-B
GTIN (EAN)	4050118060034
数量	10 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 92.7 g

温度

保管温度 動作温度

取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり) RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 6bl, 6c 場合) REACH SVHC Lead 7439-92-1 SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

一般データ

接続 1	RJ45	接続 2	IDC
色	黒色	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
絶縁物断面、最小	0.85 mm	絶縁物断面、最大	1.6 mm
カテゴリー	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	接触表面	ニッケル下地金メッキ
接続直径、固定式	0.40.64 mm	導体接続断面積、固定式、(AWG)	AWG 24AWG 22
接続直径、細線仕様	0.480.76 mm	導体接続断面、柔軟性(AWG)	AWG 26AWG 22
MICE 分類 M	M3	MICE 分類 I	13
MICE 分類 C	C1	MICE 分類 E	E3
シース直径、最小	5 mm	シース直径、最大	12 mm
シールド	360°シールド接点	保護度合い	IP67
プラギング回数	750	再接続可能	≥ 10サイクル(同一断面ま たは大きい断面)

一般基準

アプリケーション固有の通信ケーブル設 PROFINETの設置手順 備

電気プロパティ

耐電圧、接点 / シールド	≥ 1500 V AC/DC	耐電圧、接点 / 接点	≥ 1000 V AC/DC
分類			
	<u>'</u>		
ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

2 カタログステータス / 図面






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別 IE-PP-V05M バージョン 注文番号 1968920000 フランジ取付けハウジング、保護キャップ

GTIN (EAN) 4032248692668

数量 1 ST

作成日 03.11.2025 03:26:49 MEZ

4 カタログステータス / 図面