

## PEBZ M10 BR SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



真鍮とステンレススチールの 2 つのバージョンで、完全なコンポーネントとして交換する接地用ボルト。

## 一般注文データ

バージョン	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 21 mm, 幅: 21 mm, 深さ: 48.7 mm, 基本材質: 真鍮
注文番号	<a href="#">1277220000</a>
種別	PEBZ M10 BR SET
GTIN (EAN)	4050118067019
数量	1 items

## PEBZ M10 BR SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	48.7 mm	奥行き (インチ)	1.9173 inch
高さ	21 mm	高さ (インチ)	0.8268 inch
幅	21 mm	幅 (インチ)	0.8268 inch
正味重量	62 g		

## 温度

動作温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 60935fd8-f69e-4f6d-b131-ea00de7724ca

## 一般な情報

基本材質 真鍮

## 分類

ETIM 8.0	EC002623	ETIM 9.0	EC002623
ETIM 10.0	EC002623	ECLASS 14.0	27-18-28-14
ECLASS 15.0	27-18-28-14		