

**IE-SCRJ1-IP20-POF-100**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



導体直径 2.6 ~ 3 mm に対応の IEC 61754-24 に準拠した光ファイバー SC-RJ プラグインコネクタ

**一般注文データ**

バージョン	光ファイバーコネクタ, 交換用クリンプバレル, IP20
注文番号	<a href="#">1278420000</a>
種別	IE-SCRJ1-IP20-POF-100
GTIN (EAN)	4050118069129
数量	100 items

**IE-SCRJ1-IP20-POF-100**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	26.5 mm	奥行き (インチ)	1.0433 inch
高さ	5.8 mm	高さ (インチ)	0.2283 inch
正味重量	1.95 g		

**温度**

保管温度	動作温度	-20 °C...80 °C
取り付け温度	湿度	湿度0 ~ 93%

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

**一般データ**

項目説明	交換用クリンプバレル	色	その他
ハウジング主要材質	PC UL 94 V0	湿度	湿度0 ~ 93%
シーズ直径、最大	3.6 mm	保護度合い	IP20
プラギング回数	1000	ファイバーの種類	POF
インサート喪失	≤ 1.0 dB	接続 1	SCRJ
接続 2	高速接続システム：圧着、切断	ケーブル引き抜き力、最小	100 N
ハウジング材料、インサート	亜鉛ダイカスト	圧リング材質	ステンレススチール、防錆性
フェルール材質	ニッケル銀	ダスト保護キャップ材質	TPE
単一導電径、最大	2.2 mm	クリンプバレル材料	銅、ニッケルメッキ

**一般基準**

コネクタ規格	IEC 61754-24
--------	--------------

**分類**

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

**IE-SCRJ1-IP20-POF-100**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****クリンプセット**

クリンプセット

**一般注文データ**

種別	TOOL SET IE-POF	バージョン
注文番号	<a href="#">1208930000</a>	圧着工具: HTX-IE-POF, 被覆剥き工具: Multi-Stripax IE-POF
GTIN (EAN)	4032248990283	
数量	1 ST	

**POF (ポリマー製光ファイバー) 使用光ファイバーケーブル対応**

高分子ポリマー製光ファイバー (POF) の光ファイバーケーブル接点処理対応のクリンプおよびシールド除去ツール

**一般注文データ**

種別	HTX-IE-POF	バージョン
注文番号	<a href="#">1208870000</a>	プレスツール
GTIN (EAN)	4032248990269	
数量	1 ST	

**接触解除ツール**

ワイドミュラーには、さまざまな圧着工具、接触除去工具、光ファイバ工具が用意されています。

**一般注文データ**

種別	REMOVAL TOOL HD	バージョン
注文番号	<a href="#">1866730000</a>	ツール, 接点解除ツール
GTIN (EAN)	4032248437054	
数量	1 ST	

**IE-SCRJ1-IP20-POF-100**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

### はさみ



#### 一般注文データ

種別	SCISSORS KEVLAR	バージョン
注文番号	<a href="#">1208910000</a>	Electrician's scissors
GTIN (EAN)	4032248990085	
数量	1 ST	

ワイドミュラーは、銅やアルミニウム製ケーブル切断のスペシャリストです。直接力をかけられる小型断面積対応カッターから、大型直径対応カッターまで、幅広い製品群を取り揃えています。機械的・操作および特別設計カッターの形状により、必要な労力を最小限に抑えることができます。

ワイドミュラーは、その幅広い切断製品群により、プロフェッショナルなケーブル加工に対応するすべての基準を満たします。