

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





導体直径 2.6 ~ 3 mm に対応の IEC 61754-24 に準拠した光ファイバー SC-RJ プラグインコネクタ

#### 一般注文データ

バージョン	光ファイバーコネクタ, 交換用クリンプバレル, IP20
注文番号	<u>1278420000</u>
種別	IE-SCRJ1-IP20-POF-100
GTIN (EAN)	4050118069129
数量	100 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

-Z.±⊓				
承認 				
ROHS	適合			
寸法と重量	'			
深さ	26.5 mm	奥行き(インチ)	1.0433 inch	
高さ	5.8 mm	高さ (インチ)	0.2283 inch	
正味重量	1.95 g			
温度				
保管温度		動作温度	-20 °C80 °C	
取り付け温度		型下 <u>一</u> 反 湿度		
取り刊り温度		<u> </u>	並及U~93%	
環境製品コンプライアンス				
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)			
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 場合)	6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a			
一般データ				
TA 口 兴 阳	☆佐田 5 U 5 / ポルリ	<b>A</b>	7 m/h	
項目説明 ハウジング主要材質	<u>交換用クリンプバレル</u> PC UL 94 VO	<u>色</u>	その他 湿度0~93%	
ハウンクエ安何貝 シース直径、最大	3.6 mm	<u>                 </u>   保護度合い	业及0~93% IP20	
プラギング回数	1000		POF	
<u>/ フィップ 日奴</u> インサート喪失	≤ 1.0 dB	- ジャイバーの怪衆 接続 1	SCRJ	
接続2	 - 高速接続システム:圧着、	<del></del>	100 N	
	切断		10014	
ハウジング材料、インサート	亜鉛ダイカスト	圧力リング材質	ステンレススチール、防錆 性	
フェルール材質	ニッケル銀	ダスト保護キャップ材質	TPE	
単一導電径、最大	2.2 mm	クリンプバレル材料	銅, ニッケルメッキ	
一般基準				
コネクタ規格	IEC 61754-24			
<b>分類</b>				
/J //\				
ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122	
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122	
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 9.0	19-17-01-22	
ECLASS 9.1	19-17-01-22	ECLASS 10.0	19-17-01-22	
ECLASS 11.0	19-17-01-22	ECLASS 12.0	19-17-01-22	
ECLASS 13.0	19-17-01-22	ECLASS 14.0	19-17-01-22	
ECLASS 15.0	19-17-01-22			



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### クリンプセット



クリンプセット

#### 一般注文データ

種別 TOOL SET IE-POF

注文番号 1208930000

GTIN (EAN) 4032248990283

数量 1 ST

バージョン

圧着工具: HTX-IE-POF, 被覆剥き工具: Multi-Stripax IE-POF

#### POF (ポリマー製光ファイバー) 使用光ファイバーケーブル対応



高分子ポリマー製光ファイバー (POF) の光ファイバーケー ブル接点処理対応のクリンプおよびシールド除去ツール

#### 一般注文データ

種別 HTX-IE-POF パージョン 注文番号 <u>1208870000</u> プレスツール

GTIN (EAN) 4032248990269

数量 1 ST

#### 接触解除ツール



ワイドミュラーには、さまざまな圧着工具、接触除去工 具、光ファイバ工具が用意されています。

#### 一般注文データ

種別 REMOVAL TOOL HD バージョン 注文番号 <u>1866730000</u> ツール. 接点解除ツール

GTIN (EAN) 4032248437054

数量 1 ST

作成日 12.11.2025 03:02:55 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

4

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

#### はさみ



一般注文データ

種別 注文番号 GTIN (EAN) 数量

SCISSORS KEVLAR 1208910000 4032248990085

ワイドミュラーは、銅やアルミニウム製ケーブル切断の スペシャリストです。直接力をかけられる小型断面積対 応カッターから、大型直径対応カッターまで、幅広い 製品群を取り揃えています。機械的操作および特別設計 カッターの形状により、必要な労力を最小限に抑えるこ とができます。

ワイドミュラーは、その幅広い切断製品群により、プロ フェッショナルなケーブル加工に対応するすべての基準 を満たします。

バージョン

Electrician's scissors