

IE-SCRJ-IP67-POF-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 14 対応光ファイバー SC
インサート

一般注文データ

バージョン	光ファイバーコネクタ, 交換用クリンプパレル, IP67 (ハウジングあり)
注文番号	1278430000
種別	IE-SCRJ-IP67-POF-100
GTIN (EAN)	4050118069136
数量	100 items

IE-SCRJ-IP67-POF-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	26.5 mm	奥行き (インチ)	1.0433 inch
高さ	5.8 mm	高さ (インチ)	0.2283 inch
正味重量	3 g		

温度

保管温度	動作温度
取り付け温度	

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

一般データ

項目説明	交換用クリンプバレル	色	その他
保護度合い	IP67 (ハウジングあり)	ファイバーの種類	POF
インサート喪失	≤ 1.0 dB	接続 1	SCRJ
接続 2	高速接続システム: 圧着、切断	フェルール材質	ニッケル銀

分類

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		