

## 1170-21-15A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



当社の幅広い品揃えのアクセサリとして、適切なヒューズリンクも提供します。品揃えには、5 x 20 mm から 10 x 38 mm までの装置保護ヒューズ (ミニチュアヒューズ)、E 14 から E 18 のヒューズリンク、自動車用ヒューズ、自動遮断器が含まれます。ヒューズホルダー対応ゲージリングが品揃え全体にわたって展開されています。

## 一般注文データ

バージョン	小型ヒューズ, 即効性, 15 A, ブレードヒューズタイプC
注文番号	<a href="#">1278810000</a>
種別	1170-21-15A
GTIN (EAN)	4050118091328
数量	5 items

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	51.6 mm	奥行き (インチ)	2.0315 inch
高さ	22 mm	高さ (インチ)	0.8661 inch
幅	9.8 mm	幅 (インチ)	0.3858 inch
正味重量	10.1 g		

## 温度

周囲温度	-5 °C...40 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	120 °C		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## システム仕様

バージョン	ヒューズカートリッジ
-------	------------

## 全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

## 材料データ

色	黒色
---	----

## 評価データ

定格電圧	28 V	公称電流	15 A
------	------	------	------

## 追加の技術データ

設置アドバイス	直接実装	取り付け方式	接続されている
---------	------	--------	---------

## 分類

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		