ETA 1180 01 0.25A



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







当社の幅広い品揃えのアクセサリとして、適切なヒューズリンクも提供します。品揃えには、 $5 \times 20 \text{ mm}$ から $10 \times 38 \text{ mm}$ までの装置保護ヒューズ (ミニチュアヒューズ)、E 14 から E 18 のヒューズリンク、自動車用ヒューズ、自動遮断器が含まれます。ヒューズホルダー対応ゲージリングが品揃え全体にわたって展開されています。

一般注文データ

バージョン	小型ヒューズ, 0.25 A
注文番号	<u>1278860000</u>
種別	ETA 1180 01 0.25A
GTIN (EAN)	4050118091441
数量	5 items

カタログステータス / 図面 1

ETA 1180 01 0.25A



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認					
ROHS	適合				
がある。 対法と重量	ᄱᄞ				
り法と里里	·				
	52.3 mm	奥行き(インチ)	2.0591 inch		
高さ	24.4 mm	 高さ(インチ)	0.9606 inch		
<u></u>	8.2 mm	 幅(インチ)	0.3228 inch		
E味重量	10.6 g				
温度					
 周囲温度	-5 °C40 °C				
環境製品コンプライアンス	,				
RoHS 対応状況		準拠			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVH	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
システム仕様					
バージョン	ヒューズカートリッミ	ヒューズカートリッジ			
 全般					
設置アドバイス	直接実装				
材料データ					
色	黒色	黒色			
評価データ	,				
定格電圧	64 V	公称電流	0.25 A		
設置アドバイス	直接実装	取り付け方式	接続されている		
	且伎天表 	取り刊り万式	技続されている		
分類 					
ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035		
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704		
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 9.0	27-14-20-01		
ECLASS 9.1	27-14-20-01	ECLASS 10.0	27-14-20-01		
ECLASS 11.0	27-14-20-01	ECLASS 12.0	27-14-20-01		
ECLASS 13.0	27-14-20-01	ECLASS 14.0	27-14-20-01		

カタログステータス / 図面 2