

ETA 1180 01 2A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



当社の幅広い品揃えのアクセサリとして、適切なヒューズリンクも提供します。品揃えには、5 x 20 mm から 10 x 38 mm までの装置保護ヒューズ (ミニチュアヒューズ)、E 14 から E 18 のヒューズリンク、自動車用ヒューズ、自動遮断器が含まれます。ヒューズホルダー対応ゲージリングが品揃え全体にわたって展開されています。

一般注文データ

バージョン	小型ヒューズ, スローブロー, 2 A
注文番号	1278970000
種別	ETA 1180 01 2A
GTIN (EAN)	4050118091489
数量	5 items

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	52.3 mm	奥行き (インチ)	2.0591 inch
高さ	24.4 mm	高さ (インチ)	0.9606 inch
幅	8.2 mm	幅 (インチ)	0.3228 inch
正味重量	10.6 g		

温度

周囲温度 -5 °C...40 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン ヒューズカートリッジ

全般

設置アドバイス 直接実装

材料データ

色 黒色

評価データ

定格電圧 64 V 公称電流 2 A

追加の技術データ

設置アドバイス 直接実装 取り付け方式 接続されている

分類

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		