

ETA 1180 01 2.5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



当社の幅広い品揃えのアクセサリとして、適切なヒューズリンクも提供します。品揃えには、5 x 20 mm から 10 x 38 mm までの装置保護ヒューズ (ミニチュアヒューズ)、E 14 から E 18 のヒューズリンク、自動車用ヒューズ、自動遮断器が含まれます。ヒューズホルダー対応ゲージリングが品揃え全体にわたって展開されています。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | 小型ヒューズ, スローブロー, 2.5 A |
| 注文番号 | 1278980000 |
| 種別 | ETA 1180 01 2.5A |
| GTIN (EAN) | 4050118091403 |
| 数量 | 5 items |

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 52.3 mm | 奥行き (インチ) | 2.0591 inch |
| 高さ | 24.4 mm | 高さ (インチ) | 0.9606 inch |
| 幅 | 8.2 mm | 幅 (インチ) | 0.3228 inch |
| 正味重量 | 10.6 g | | |

温度

周囲温度 -5 °C...40 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン ヒューズカートリッジ

全般

設置アドバイス 直接実装

材料データ

色 黒色

評価データ

定格電圧 64 V 公称電流 2.5 A

追加の技術データ

設置アドバイス 直接実装 取り付け方式 接続されている

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002704 | ETIM 9.0 | EC002704 |
| ETIM 10.0 | EC002704 | ECLASS 14.0 | 27-14-20-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-20-01 | | |