

## ETA 1180 01 4A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



当社の幅広い品揃えのアクセサリとして、適切なヒューズリンクも提供します。品揃えには、5 x 20 mm から 10 x 38 mm までの装置保護ヒューズ (ミニチュアヒューズ)、E 14 から E 18 のヒューズリンク、自動車用ヒューズ、自動遮断器が含まれます。ヒューズホルダー対応ゲージリングが品揃え全体にわたって展開されています。

## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| バージョン      | 小型ヒューズ, スローブロー, 4 A        |
| 注文番号       | <a href="#">1279020000</a> |
| 種別         | ETA 1180 01 4A             |
| GTIN (EAN) | 4050118091496              |
| 数量         | 5 items                    |

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |         |           |             |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ   | 52.3 mm | 奥行き (インチ) | 2.0591 inch |
| 高さ   | 24.4 mm | 高さ (インチ)  | 0.9606 inch |
| 幅    | 8.2 mm  | 幅 (インチ)   | 0.3228 inch |
| 正味重量 | 10.6 g  |           |             |

## 温度

周囲温度 -5 °C...40 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## システム仕様

バージョン ヒューズカートリッジ

## 全般

設置アドバイス 直接実装

## 材料データ

色 黒色

## 評価データ

定格電圧 64 V 公称電流 4 A

## 追加の技術データ

設置アドバイス 直接実装 取り付け方式 接続されている

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002704    | ETIM 9.0    | EC002704    |
| ETIM 10.0   | EC002704    | ECLASS 14.0 | 27-14-20-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-20-01 |             |             |