

## TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



統合、拡張、個別調整：あらゆるアプリケーションに対応する理想的な拡張性

新型 Klippon® TB エンクロージャーのアクセサリは一貫性を有する構造で、各アプリケーションの特定要件にエンクロージャーを容易に適合させることができます。

銘板ホルダー

必要に応じて目立つ表示や追加の銘板に対応する形状のラベルホルダーが用意されています。

## 一般注文データ

バージョン	Klippon TB (Terminal Box), 定格プレートホルダー, リベット付き, 高さ: 70 mm, 幅: 70 mm, 深さ: 20 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4301, ステンレススチール 1.4301 (304), 鏡面研磨, 銀色
注文番号	<a href="#">1279320000</a>
種別	TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R
GTIN (EAN)	4050118070101
数量	1 items

## TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	20 mm	奥行き (インチ)	0.7874 inch
高さ	70 mm	高さ (インチ)	2.7559 inch
幅	70 mm	幅 (インチ)	2.7559 inch
正味重量	48 g		

## 温度

動作温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## アクセサリに関する一般情報

素材の厚み	1 mm	表面仕上	鏡面研磨
基本材質	ステンレススチール 1.4301, ステンレススチール 1.4301 (304)		

## 一般的な情報

素材の厚み	1 mm	表面仕上	鏡面研磨
基本材質	ステンレススチール 1.4301, ステンレススチール 1.4301 (304)	注: 保護等級	取り付けは、ハウジングの密閉領域の外で行います。アングルブラケットは、直径 3.3 mm の穴を 2 つ備えています。ハウジングの穴は、お客様自身が開けることになっています。この取り付けは、3.3 mm のリベットまたは M3 のスクリューで行うことができます。各定格プレートは、M3 ナットを使用してアングルブラケットに固定します。M3 の自動ロックナットを使用することをお勧めします。

## 分類

ETIM 8.0	EC002626	ETIM 9.0	EC002626
ETIM 10.0	EC002626	ECLASS 14.0	27-18-28-16
ECLASS 15.0	27-18-28-16		