データシート

KTB GP 303015 CD S4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



Abbildung ähnlich

統合、拡張、個別調整：あらゆるアプリケーションに対応する理想的な拡張性
新型 Klippon® TB エンクロージャーアクセサリは一貫性を有する構造で、各アプリケーションの特定要件にエンクロージャーを容易に適合させることができます。
フランジプレート
2種の薄さのフランジプレートを使用すると、組立前の交換が容易になります

一般注文データ

バージョン	Klippon TB (Terminal Box), フランジプレート, ストレート, 高さ: 254 mm, 幅: 117 mm, 深さ: 3 mm, グランドプレート: 左, 右, 基本材質: ステンレススチール 1.4404, 電解研磨仕上, 銀色
注文番号	1280960000
種別	KTB GP 303015 CD S4
GTIN (EAN)	4050118071542
数量	1 items
配送ステータス	中止
利用可能期限	2024-10-31T00:00:00+01:00
代替製品	KTB GP 30XX15V CD S4 3MM

データシート

KTB GP 303015 CD S4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS	適合

寸法と重量

深さ	3 mm	奥行き（インチ）	0.1181 inch
高さ	254 mm	高さ（インチ）	10 inch
幅	117 mm	幅（インチ）	4.6063 inch
正味重量	680 g		

温度

動作温度	

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

アクセサリに関する一般情報

素材の厚み	3 mm	表面仕上	電解研磨仕上
基本材質	ステンレススチール 1.4404		

一般な情報

素材の厚み	3 mm	表面仕上	電解研磨仕上
基本材質	ステンレススチール 1.4404	積分固定	ねじ止め状態
保護等級（UL）	Type 3, Type 4X, Type 12	グランドプレート	左, 右

分類

ETIM 8.0	EC000211	ETIM 9.0	EC000211
ETIM 10.0	EC000211	ECLASS 14.0	27-14-24-21
ECLASS 15.0	27-14-24-21		