

KTB GP 45XX20V CD S4 3MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

図に類似



Abbildung ähnlich

統合、拡張、個別調整：あらゆるアプリケーションに対応する理想的な拡張性

新型 Klippon® TB エンクロージャーアクセサリは一貫性を有する構造で、各アプリケーションの特定要件にエンクロージャーを容易に適合させることができます。

フランジプレート

2種の薄さのフランジプレートを使用すると、組立前の交換が容易になります

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | Klippon TB (Terminal Box), フランジプレート, ストレート, 高さ: 402 mm, 幅: 167 mm, 深さ: 3 mm, グランドプレート: 左, 右, 基本材質: ステンレススチール 1.4404, 電解研磨仕上, 銀色 |
| 注文番号 | 1281100000 |
| 種別 | KTB GP 45XX20V CD S4 3MM |
| GTIN (EAN) | 4050118071641 |
| 数量 | 1 items |

KTB GP 45XX20V CD S4 3MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

| | |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|-----------|--------------|
| 深さ | 3 mm | 奥行き (インチ) | 0.1181 inch |
| 高さ | 402 mm | 高さ (インチ) | 15.8267 inch |
| 幅 | 167 mm | 幅 (インチ) | 6.5748 inch |
| 正味重量 | 1600 g | | |

温度**動作温度****環境製品コンプライアンス**

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

アクセサリに関する一般情報

| | | | |
|-------|--------|------------------|---------------------|
| 素材の厚み | 3 mm | ソルダーアイレット穴直径 (D) | 7 mm |
| 表面仕上 | 電解研磨仕上 | 基本材質 | ステンレススチール 1.4404 |

一般な情報

| | | | |
|----------|------------|-----------|--------------------------|
| 素材の厚み | 3 mm | 設置アドバイス | ねじ取り付け |
| 表面仕上 | 電解研磨仕上 | 基本材質 | ステンレススチール 1.4404 |
| 積分固定 | ねじ止め状態 | 保護等級 (UL) | Type 3, Type 4X, Type 12 |
| グランドプレート | 左, 右 | フランジプレート | はい |
| 使用範囲 | 輸送, 爆発危険区域 | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000211 | ETIM 9.0 | EC000211 |
| ETIM 10.0 | EC000211 | ECLASS 14.0 | 27-14-24-21 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-24-21 | | |