

## IE-SFP-1GLHXLC-T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



- DDM (デジタル診断モニタリング) をサポート
- IEEE 802.3z 準拠 (ギガビットイーサネット SFP)
- IEEE 802.3u 準拠 (ファーストイーサネット SFP)
- 対称型 LVPECL I/O (ギガビットイーサネット SFP)
- 対称型 PECL I/O (ファーストイーサネット SFP)
- TTL 信号検出インジケータ
- ホットプラグ対応
- クラス 1 レーザー製品、EN60825-1 準拠
- Basic、Value、PremiumLine スイッチで使用可能

## 一般注文データ

バージョン	SFP トランシーバ, 1000 Mbps, Singlemode, LC-Duplex, 40 km, -40 °C...85 °C
注文番号	<a href="#">1286730000</a>
種別	IE-SFP-1GLHXLC-T
GTIN (EAN)	4050118077728
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
最終注文日	2027-01-30T00:00:00+01:00
代替製品	<a href="#">IE-SFP-1GE-SM-40</a>

## IE-SFP-1GLHXLC-T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<a href="#">UL ウェブサイト</a>
証明書番号 (cURus)	E230683

## 寸法と重量

正味重量	25 g
------	------

## 温度

保管温度	-40 °C...85 °C	動作温度	-40 °C...85 °C
湿度	5 ~ 95% (結露なし)		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	7cl
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## EMCの適合性と承認

EMC 基準	EN 55032, EN 55035	船舶用	DNV
安全基準	UL 62368-1, EN 62368-1, EN 60825-1		

## インターフェース

イーサネットポート	1	プラグインコネクタ	デュプレックス-LC
-----------	---	-----------	------------

## 保証

時間間隔	3 年
------	-----

## 光ファイバトランシーバの特性

転送速度	1000 Mbps		
デジタル診断モニター機能 (DDM)	サポート対象		
トランシーバの種別	Singlemode		
コネクタタイプ	LC-Duplex		
転送距離、タイプ	40 km		
波長	typ.	1310 nm	
	波長	TX	
	最小:	1280 nm	
	最大:	1340 nm	
	波長	RX	
	最小:	1260 nm	
電力の受信	最大:	1610 nm	
	最小:	-24 dBm	
送信電力	最大:	-1 dBm	
	最小:	-4 dBm	

## IE-SFP-1GLHXLC-T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

	最大.	3 dBm
リンクバジェット	20 dB	
注意事項	シングルモードファイバトランシーバを短距離で接続する場合は、トランシーバが過剰な光パワーによって損傷しないようにアッテネータを使用することをお勧めします。	

## 技術データ

取り付け方式 SFPスロットに挿入

## 環境条件

動作温度、最大	85 °C	動作温度、最小	-40 °C
湿度	5 ~ 95% (結露なし)	保管温度、最大	85 °C
保管温度、最小	-40 °C		

## 電源装置

電源電圧 3.3 V (イーサネットスイッチ経由)

## 分類

ETIM 8.0	EC003628	ETIM 9.0	EC003628
ETIM 10.0	EC003628	ECLASS 14.0	19-17-03-03
ECLASS 15.0	19-17-03-03		

## IE-SFP-1GLHXLC-T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## LC-Duplex



IEC 61754-20 準拠取り付けレールアウトレット、LC  
デュプレックス

## 一般注文データ

種別	IE-TO-LCD-SM	バージョン	
注文番号	<a href="#">8947020000</a>	取付けレール差込口、光ファイバー、LCデュプレックス、シングルモード、IP20	
GTIN (EAN)	4032248735037		
数量	10 ST		