**TBS 2** 



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ







エンドブラケット前の最終モジュラ端子台の開口側に、 エンドプレートが取り付けられます。エンドプレートの 使用は、モジュラ端子台の機能、および指定の定格電圧 を保証します。通電部品との接触を防ぎ、最終的な端子 に指で触れないようにします。

## 一般注文データ

バージョン	端子エンドプレートおよび隔壁, ベージュ, 高さ: 13.7 mm, 幅: 4.4 mm, V-2, PA 66
注文番号	<u>1287860000</u>
種別	TBS 2
GTIN (EAN)	4008190040208
数量	100 items

カタログステータス / 図面 1

## **TBS 2**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

ROHS	 適合			
寸法と重量	<u> </u>			
 深さ	162 mm	奥行き(インチ)	6.3779 inch	
高さ	13.7 mm	高さ (インチ)	0.5394 inch	
量	4.4 mm	幅 (インチ)	0.1732 inch	
E味重量	0.13 g			
直度				
	2E °C EE °C	国用归疳	E °C 40 °C	
呆管温度 重続動作温度、最小	-25 °C55 °C -50 °C		-5 °C40 °C 100 °C	
<sup>E統動作温度、最小</sup> 環境製品コンプライアンス	-50 C	理統到TF····································	100 °C	
マウスマローノノ ノイブ ノス				
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)			
EACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
システム仕様				
ベージョン	エンドおよび中間プレート			
 全般			'	
	去拉中州			
没置アドバイス 	直接実装			
材料データ				
基本材質	PA 66	 色	ベージュ	
JL 94 可燃性等級	V-2		· · ·	
追加の技術データ				
<b>茨合仕様</b>	はい	設置アドバイス	直接実装	
<del>公五年》</del> 分類	10.1	MATERIAL STATES	2322	
J /AR				
TIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886	
TIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886	
TIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-33	
CLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-33	
CLASS 11.0	27-14-11-33	ECLASS 12.0	27-14-11-33	
ECLASS 13.0	27-25-03-01	ECLASS 14.0	27-25-03-0°	

カタログステータス / 図面 2