

SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



M8/M12 アダプタおよび M12/M8 アダプタは、プラグサイズの迅速な実装に役立ちます。

一般注文データ

バージョン	Yコネクタ, M8/M8
注文番号	1288000000
種別	SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P
GTIN (EAN)	4050118079173
数量	1 items

SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 8 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

コーディング	M8 =なし	公称電圧	24 V
公称電流	4 A	保護度合い	IP67
汚染度	3	シールド接続	いいえ
ハウジングの温度範囲	-25 - +85 °C		

接続データ

シングルコンセント 1 - プラグインコネクタ M8ピン
単一コンセント 2 - プラグインコネクタ M8ソケット

締付けトルク M8 : 0.5Nm

標準

コネクタ規格 IEC 61076-2-104

一般データ

コーディング	M8 =なし	接続スレッド	M8/M8
公称電圧	24 V	公称電流	4 A
保護度合い	IP67	汚染度	3
接続 1	M8/M8	接続 2	ねじ
シールド接続	いいえ	ハウジングの温度範囲	-25 - +85 °C
導体外径	-		

分類

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

