

EPL PGK4 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PGK4 デバイスのフィードスルー端子は、ハウジング内フィードスルーに対する最も高速で小型なソリューションです。ワイドミュラーの革新的なPUSH IN接続システムは、装置の内外接続に工具不要の配線を提供します。スライス設計で直感的な固定機構により高密度接続を迅速かつ容易に構築することが可能です。

一般注文データ

バージョン	OMNIMATE電源 - シリーズPGK, エンドプレート
注文番号	1288600000
種別	EPL PGK4 BK
GTIN (EAN)	4050118080100
数量	50 items
製品データ	UL:

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 1.25 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システムパラメータ

製品ファミリー OMNIMATE電源 - シリーズPGK

材料データ

絶縁材	Wemid (PA)	色	黒色
カラーチャート (類似)	RAL 9011	Moisture Level (MSL)	
UL 94 可燃性等級	V-0	接点材質	銅合金
保管温度、最小	-40 °C	保管温度、最大	70 °C
動作温度、最小	-50 °C	動作温度、最大	120 °C
温度範囲、設置、最小	-25 °C	温度範囲、設置、最大	120 °C

接続に適した導体

参照テキスト フェルールの長さは、製品と定格電圧に応じて選択されます。、プラスチック製カラーの外径はピッチ (P) より大きくできません

IEC規格に準拠した公称データ

標準に準拠して検査済 IEC 60664-1

梱包

VPE 長 150.00 mm VPE幅 102.00 mm
VPEの高さ 32.00 mm

重要なメモ

注意事項 • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

分類

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		