

CBH 19/19 NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

電気開閉装置やキャビネットにケーブルやバンドルを結束バンドで固定。

一般注文データ

バージョン	ケーブルストラップ, 19 x 19 mm, プラスチック, 80 N
注文番号	1289200000
種別	CBH 19/19 NC
GTIN (EAN)	4008190106317
数量	100 items

CBH 19/19 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	2 mm	奥行き (インチ)	0.0787 inch
高さ	19 mm	高さ (インチ)	0.748 inch
幅	19 mm	幅 (インチ)	0.748 inch
長さ	2 mm	長さ (インチ)	0.0787 inch
正味重量	0.67 g		

温度

動作温度範囲	-40..60 °C
--------	------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

設置材料

細大ケーブルストラップ幅	3.6 mm	紫外線耐性	はい
再開放	いいえ	バージョン	自己接着型
UL 94 可燃性等級	V-2	動作温度範囲、最大	60 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	ハロゲン	いいえ
基本材質	プラスチック	引張耐性	80 N
引張り強さ (ポンド荷重)	18 lbf	締結穴の直径	4.1 mm

分類

ETIM 8.0	EC000449	ETIM 9.0	EC000449
ETIM 10.0	EC000449	ECLASS 14.0	23-15-25-22
ECLASS 15.0	23-15-25-22		

CBH 19/19 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

