

## SCREWTY SW15

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



どのアプリケーションにも最適なツール

## Screwty

® は、一般的なセンサーケーブルとアクチュエータケーブルをすべて締め付ける理想的な総合ツールです。手に取りにくい丸型プラグでも、Screwty® を使って接触できます。単純な回転移動で、過度の力を必要とせずにコネクタを締め付けたり緩めたりします。Screwty® は、他の供給業者のほとんどのケーブルやプラグに適合するため、固有に識別可能なグローバルソリューションです (90 % 以上)。Screwty® は、従来の 1/4 インチアダプタを備えたハンドルで構成されています。したがって、次のようなすべてのサイズに使用できます。M12 と M8 の丸型プラグインコネクタ、M12F と M8F の個別調整対応プラグとソケット、および M23 のすべてのプラグとソケットに対応。

## 一般注文データ

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| バージョン      | Interchangeable blade for cable gland tool |
| 注文番号       | <a href="#">1290830000</a>                 |
| 種別         | SCREWTY SW15                               |
| GTIN (EAN) | 4050118084320                              |
| 数量         | 1 items                                    |
| パッケージ      | 段ボール箱                                      |

## SCREWTY SW15

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |         |
|------|---------|
| 正味重量 | 28.16 g |
|------|---------|

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 影響なし                    |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000149    | ETIM 9.0    | EC000149    |
| ETIM 10.0   | EC000149    | ECLASS 14.0 | 21-01-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-01-90-90 |             |             |