データシート

SAIE-7/8B-4-0.2U-PG11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



センサー / アクチュエータのケーブル接続の装置側の接続には、さまざまな組込型コネクタが必要です。これらは、M12、M8、M5 のバージョンで使用できます。

一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ, 7/8 インチ, メス型ソケット、ストレート, 取り付けスレッド: PG 11, 極数: 4, 撚線/ケーブル長: 0.2 m
注文番号	1292430000
種別	SAIE-7/8B-4-0.2U-PG11
GTIN (EAN)	4050118088380
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
最終注文日	2026-09-30T00:00:00+02:00
代替製品	SAIE-7/8S-3-0.2U-PG13.5

SAIE-7/8B-4-0.2U-PG11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号（cURus）	E307231

寸法と重量

正味重量	38.75 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

ケーブルの技術仕様

コア断面積	0.75 mm²	撚線/ケーブル長	0.2 m
カラーコーディング	黒色, 青色, 茶色, 白色	極数	4

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	4	コーディング	なし
接触表面	金メッキ	接続方式	ソケットコネクタ
ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト, ニッケルメッキ	接点材質	CuZn
公称電圧	300 V	公称電流	8 A
保護度合い	IP67, ねじ込み	プラギング回数	≥ 100
ケーブルグランド	PG 11	定格電流	8 A（4 極および5 極）、10 A（3 極）
ハウジングの温度範囲	-25 - +85 °C		

一般データ

極数	4
コーディング	なし
接続スレッド	7/8 インチ
接触表面	金メッキ
締付けトルク	1.5 Nm
コア断面積	0.75 mm²
接続方式	ソケットコネクタ
ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト, ニッケルメッキ
接点材質	CuZn
公称電圧	300 V
公称電流	8 A
保護度合い	IP67, ねじ込み
プラギング回数	≥ 100
ケーブルグランド	PG 11
基本材質	PUR/PUR
定格電圧	300 V
定格電流	8 A（4 極および5 極）、10 A（3 極）
接続 1	7/8"
接続 2	Flying wires

SAIE-7/8B-4-0.2U-PG11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

撚線/ケーブル長	0.2 m	
定格突入電圧	4000 V	
取り付けスレッド	PG 11	
取り付けトルク範囲	6 … 6.25 Nm	
定格電圧（UL）	600 V	
取り付けトルク	最小：	6 Nm
	最大.	6.25 Nm
ハウジングの温度範囲	-25 - +85 °C	
導体外径	-	

分類


ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

SAIE-7/8B-4-0.2U-PG11


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


図面



配線図



極スキーム



SAIE-7/8B-4-0.2U-PG11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU PG11-MS	バージョン
注文番号	1694090000	SKMU MS （真鍮製ロックナット）, ロックナット, PG 11, 3 mm, 真
GTIN (EAN)	4008190872250	鍮、ニッケルメッキ
数量	100 ST	