

CTI 6 G ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



絶縁コネクタ対応クリンプツール

ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ

- ラチエットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。
- DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

一般注文データ

バージョン	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm ² , 6mm ² , 橫円クリンプ, パラレルクリンプ
注文番号	1292880000
種別	CTI 6 G ZERT
GTIN (EAN)	4050118089165
数量	1 items

CTI 6 G ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

寸法と重量

幅	250 mm	幅 (インチ)	9.8425 inch
正味重量	750 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

技術データ

項目説明	絶縁コネクタ用圧着工具、0.5 ~ 6 mm ²	バージョン	機械式、交換可能なインサートなし
------	-------------------------------------	-------	------------------

ツールデータクリンピング

フェルール断面積、最大.	6 mm ²
クリンプタイプ/プロファイル	楕円クリンプ、パラレルクリンプ
圧着ステーション	クリンプ測点番号 1 導体断面、最小 0.5 mm ² 導体直径、最大 1.5 mm ² 導体断面 AWG、最小 20 AWG 導体断面 AWG、最大 16 AWG 圧着ステーションの色 赤色
	クリンプ測点番号 2 導体断面、最小 1.5 mm ² 導体直径、最大 2.5 mm ² 導体断面 AWG、最小 16 AWG 導体断面 AWG、最大 14 AWG 圧着ステーションの色 青色
	クリンプ測点番号 3 導体断面、最小 4 mm ² 導体直径、最大 6 mm ² 導体断面 AWG、最小 12 AWG 導体断面 AWG、最大 10 AWG 圧着ステーションの色 黄色

接点の説明

接点タイプ	絶縁コネクタ	導体直径、最大. AWG	AWG 10
導体横断面、最小. AWG	AWG 21	クリンプ範囲、最大	6 mm ²
クリンプ範囲、最小	0.5 mm ²		

重要なメモ

製品情報	固定式導体には適していません。接点部分の絶縁体は円錐状に圧着されています。
------	---------------------------------------

分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

CTI 6 G ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

