#### **CH20M12 S PPP LGY 2018**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ

















CH20Mハウジングの側面素子では、お客様のニーズに柔軟に対応できる個々の構造のオプションをご用意しています。特に実用的な利点とは、要求されていないスロットをカバーで簡単に閉じられることです。これにより、清潔できれいな外観が保証されるだけでなく、ほこりやその他の環境による影響からも保護されます。CH20Mハウジングの汎用性を利点して、プロジェクトを効率的に、そしてアイデアに従って設計できます!

#### 一般注文データ

バージョン	側面要素, OMNIMATEハウジング – シリーズ CH2OM 薄いグレー, 側面要素, 幅: 12.5 mm
注文番号	<u>1294330000</u>
種別	CH20M12 S PPP LGY 2018
GTIN (EAN)	4050118090246
数量	14 items





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

承認					
ROHS	適合				
寸法と重量					
深さ	105.5 mm	奥行き(インチ)	4.1535 inch		
高さ	22.8 mm	高さ(インチ)	0.8976 inch		
幅	12.5 mm	幅(インチ)	0.4921 inch		
正味重量	6.21 g				
温度					
周囲温度	-25 °C85 °C	動作温度範囲	-40120 ℃		
湿度		<b>到下血</b> 反 <b>型</b> 世	-40120 C		
业反	相対派及 . 5~95%、Tu = 40℃、結露なし				
環境製品コンプライアンス					
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)				
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません				
材質データ					
1327					
UL 94 可燃性等級	V-0	絶縁材	PA 66 GF 30		
絶縁材グループ	I	表面仕上	未処理		
基本材質	プラスチック	比較追跡指数(CTI)	600 ≤ CTI		
一般データ					
色	薄いグレー	保護度合い	IP20がインストール済み		
カラーチャート(類似)	RAL 7035	アセンブリ全体に関する情報について は、関連記事を参照	CH20M12 B BK/OR 2010		
封止オプション	いいえ				
コンポーネントプロパティ					
Nicola de la Constantina del Constantina de la Constantina del Constantina de la Con		1-10			
機能ポート統合の準備として切り出す	いいえ	極数、最大	6		
換気口数	0	メス型プラグのスロット数	3		
接続レベル数 	3				
<b>分類</b>					
ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031		
ETIM 9.0	EC001031	ETIM 10.0	EC001031		
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92		
ECLASS 13.0	27-19-06-02	ECLASS 14.0	27-19-06-02		
ECLASS 15.0	27-19-06-02		_:		

カタログステータス / 図面 2





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



### 製品イメージ



# 製品イメージ



### 寸法図





