

## KABELBINDERZANGE RT-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## 一般注文データ

バージョン	Miscellaneous tools
注文番号	<a href="#">1296000000</a>
種別	KABELBINDERZANGE RT-1
GTIN (EAN)	4008190029944
数量	1 items

## KABELBINDERZANGE RT-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 寸法と重量

深さ	20 mm	奥行き (インチ)	0.7874 inch
高さ	130 mm	高さ (インチ)	5.1181 inch
幅	160 mm	幅 (インチ)	6.2992 inch
壁厚、最小	25 mm	壁厚、最大	48 mm
正味重量	305.9 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3d0ef2ef-93f5-4544-94cb-4486af44712b

## 設置材料

細大ケーブルストラップ幅	4.8 mm	バージョン	プラスチックケーブルタイの締付け及び切削工具、締め付け力の調節が可能
基本材質	プラスチック	引張耐性	133 N
引張り強さ (ポンド荷重)	30 lbf		

## 分類

ETIM 8.0	EC000453	ETIM 9.0	EC000453
ETIM 10.0	EC000453	ECLASS 14.0	21-04-38-30
ECLASS 15.0	21-04-38-30		

**KABELBINDERZANGE RT-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

