WAP WDT 2.5 AT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ







エンドブラケット前の最終モジュラ端子台の開口側に、 エンドプレートが取り付けられます。エンドプレートの 使用は、モジュラ端子台の機能、および指定の定格電圧 を保証します。通電部品との接触を防ぎ、最終的な端子 に指で触れないようにします。

一般注文データ

バージョン	端子用エンドプレート, ダークベージュ, 高さ: 40.75 mm, 幅: 1.5 mm, V-0, Wemid, 篏合仕様: は い
注文番号	1305250000
種別	WAP WDT 2.5 AT
GTIN (EAN)	4050118104486
数量	50 items

カタログステータス / 図面

WAP WDT 2.5 AT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認				
ROHS	適合			
寸法と重量				
	23.3 mm	奥行き (インチ)	0.9173 inch	
高さ	40.75 mm	高さ (インチ)	1.6043 inch	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.5 mm	幅(インチ)	0.0591 inch	
正味重量	1.31 g			
温度				
/D 答泪 在	2E °C EE °C	周囲温度	E °C 40 °C	
保管温度 連続動作温度、最小	-25 °C55 °C -50 °C		-5 °C40 °C 120 °C	
建 統劉作温及、取小 ─────────	-50 °C	理 然 到作温及、取入	120 °C	
環境製品コンプライアンス				
RoHS 対応状況	淮圳 (4) 除北)			
REACH SVHC	準拠 (免除なし) 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
NEACH SVIIC 製品のカーボンフットプリント	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません クレードルからゲート 0.015 kg CO2eq.			
衣叩のカーホンノットノソント	クレートルルウソート	0.015 kg CO.	4 5 4.	
システム仕様				
バージョン	エンドプレート			
 材料データ			·	
134-1				
基本材質	Wemid	色	ダークベージ <i>:</i>	
UL 94 可燃性等級	V-0			
追加の技術データ				
篏合仕様	はい			
	10.1			
<u> </u>				
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886	
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886	
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.1	27-14-11-33	
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33	
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-25-03-01	
ECLASS 14.0	27-25-03-01	ECLASS 15.0	27-25-03-01	

カタログステータス / 図面 2