

QB 17,8/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



VSPC 信号接点間の渡り配線は、迅速に設置できます。最大 10 VSPC R の警告機能に対して、渡り配線を個別に絶縁できます。

一般注文データ

注文番号	1309470000
種別	QB 17,8/2
GTIN (EAN)	4050118111934
数量	90 items

技術データ

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	21 mm	奥行き (インチ)	0.8268 inch
高さ	15.5 mm	高さ (インチ)	0.6102 inch
幅	6 mm	幅 (インチ)	0.2362 inch
正味重量	1.27 g		

温度

保管温度	動作温度	-20 °C...55 °C
------	------	----------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

セグメント	測定 - 監視 - 設定	色	黄色
-------	--------------	---	----

公称データ IEC/EN

定格電流 IN	17.5 A
---------	--------

一般データ

色	黄色
---	----

接続データ

被覆剥き長さ	6.5 mm	導体断面、固定式、最大	1.5 mm ²
ピッチ (mm) (P)	17.80 mm		

定格IECEx/ATEX/cUL

cUL 証明書	cUL Certificate - pdf/ VSPC.PDF (application/ pdf)
---------	--

分類

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		

Circuit diagram