

**KLHA M5/20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**製品イメージ**

Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

**一般注文データ**

バージョン	バスバー (端子), グレー, 高さ: 130 mm, 深さ: 20 mm, スチール
注文番号	<a href="#">1311320000</a>
種別	KLHA M5/20
GTIN (EAN)	4032248152605
数量	25 items

## KLHA M5/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

RoHS	適合
------	----

## 寸法と重量

深さ	20 mm	奥行き (インチ)	0.7874 inch
高さ	130 mm	高さ (インチ)	5.1181 inch
幅	10 mm	幅 (インチ)	0.3937 inch
直径	5.4 mm	正味重量	34.51 g

## 温度

周囲温度	-5 °C...40 °C	動作温度	-40 °C...85 °C
------	---------------	------	----------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 全般

設置アドバイス	直接実装	表面仕上	亜鉛めっき
---------	------	------	-------

## 寸法

直径	5.4 mm
----	--------

## 材料データ

基本材質	スチール	表面仕上	亜鉛めっき
色	グレー		

## 追加の技術データ

設置アドバイス	直接実装
---------	------

## 分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		