

KLHA M5/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

一般注文データ

バージョン	バスバー (端子), グレー, 高さ: 130 mm, 深さ: 20 mm, スチール
注文番号	1311320000
種別	KLHA M5/20
GTIN (EAN)	4032248152605
数量	25 items

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	20 mm	奥行き (インチ)	0.7874 inch
高さ	130 mm	高さ (インチ)	5.1181 inch
幅	10 mm	幅 (インチ)	0.3937 inch
直径	5.4 mm	正味重量	34.51 g

温度

周囲温度 -5 °C...40 °C 動作温度 -40 °C...85 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

全般

設置アドバイス 直接実装 表面仕上 亜鉛めっき

寸法

直径 5.4 mm

材料データ

基本材質 スチール 表面仕上 亜鉛めっき
色 グレー

追加の技術データ

設置アドバイス 直接実装

分類

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-14-11-92
ECLASS 15.0 27-14-11-92