

TW PRV4 D-A SE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

一般注文データ

| | |
|------------|-------------------------------------|
| バージョン | Pシリーズ, 隔壁, グレー, 2 mm, 印刷済み, D-A, 垂直 |
| 注文番号 | 1312390000 |
| 種別 | TW PRV4 D-A SE |
| GTIN (EAN) | 4050118121544 |
| 数量 | 10 items |

TW PRV4 D-A SE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 41.1 mm | 奥行き (インチ) | 1.6181 inch |
| 高さ | 70 mm | 高さ (インチ) | 2.7559 inch |
| 幅 | 2 mm | 幅 (インチ) | 0.0787 inch |
| 正味重量 | 4.6 g | | |

温度

| | | | |
|-----------|----------------|-----------|---------------|
| 保管温度 | -25 °C...55 °C | 周囲温度 | -5 °C...40 °C |
| 連続動作温度、最小 | -50 °C | 連続動作温度、最大 | 125 °C |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

システム仕様

バージョン 印刷済み, D-A, 垂直

材料データ

| | | | |
|-------------|----------|---|-----|
| 基本材質 | ポリカーボネート | 色 | グレー |
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | | |

追加の技術データ

嵌合仕様 はい

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000886 | ETIM 9.0 | EC000886 |
| ETIM 10.0 | EC000886 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 | | |

