

STB 36.8/IH/SW WTL6/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



端子台とテスト機器の間の電氣的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

一般注文データ

バージョン	ソケット (端子), プラグイン深度: 11.1 mm, 深さ: 39.8 mm
注文番号	1312550000
種別	STB 36.8/IH/SW WTL6/1
GTIN (EAN)	4050118181210
数量	50 items

STB 36.8/IH/SW WTL6/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	39.8 mm	奥行き (インチ)	1.5669 inch
高さ	36.8 mm	高さ (インチ)	1.4488 inch
幅	6 mm	幅 (インチ)	0.2362 inch
直径	6 mm	正味重量	4.9 g

温度

周囲温度	-5 °C...40 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	100 °C		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

システム仕様

バージョン 端子用

全般

設置アドバイス	直接実装	動作温度範囲、最大	100 °C
---------	------	-----------	--------

寸法

直径	6 mm	プラグイン深度	11.1 mm
----	------	---------	---------

材料データ

基本材質	ポリアミド66	色	黒色
UL 94 可燃性等級	V-2		

追加の技術データ

設置アドバイス	直接実装	取り付け方式	ねじ込み
---------	------	--------	------

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		