

IE-CD-V14MHYB-Y-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Y分配器、ハイブリッド10極インサート付属、IEC
61076-3-117 ver.14 準拠の金属製プッシュプルプラグコ
ネクタ対応 FreeCon バージョン

一般注文データ

バージョン	Y分電器, FreeCon, ハイブリッド, IP65
注文番号	1312580000
種別	IE-CD-V14MHYB-Y-MA
GTIN (EAN)	4050118115208
数量	1 items

IE-CD-V14MHYB-Y-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 709 g

温度

保管温度 動作温度 -40 °C...70 °C
取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

一般基準

コネクタ規格 IEC 61076-3-117 Var. 14

ハイブリッドコネクタ技術仕様

プラグサイクル (ハイブリッドコネクタ)	500	ハウジングベース素材 (ハイブリッドコネクタ)	亜鉛ダイカスト (フランジ), PA 66
シールド (ハイブリッドコネクタ)	360° shield contact	シール材質 (ハイブリッドコネクタ)	NBR
定格電圧 (DIN EN 61984) (ハイブリッドコネクタ)	24 V	接点材質 (ハイブリッドコネクタ)	銅合金
接点抵抗 (ハイブリッドコネクタ)	≤ 10 mΩ	保護度合い (ハイブリッドコネクタ)	IP65
極数	10	定格電流 (ハイブリッドコネクタ)	接点につき3 A

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	色	銀色
ハウジング主要材質	アルミニウムプロファイル, カバー: ダイカスト亜鉛, 塗装	取り付け方式	ねじ取り付け
保護度合い	IP65		

分類

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

IE-CD-V14MHYB-Y-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

