

BFSC M3X22 SAKT4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

バージョン	取り付けネジ (端子), 3.00 mm, プラスチック, 深さ: 4.8 mm, 幅: 4.8 mm, 高さ: 22 mm
注文番号	1319900000
種別	BFSC M3X22 SAKT4
GTIN (EAN)	4008 190029326
数量	50 items

BFSC M3X22 SAKT4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	4.8 mm	奥行き (インチ)	0.189 inch
高さ	22 mm	高さ (インチ)	0.8661 inch
幅	4.8 mm	幅 (インチ)	0.189 inch
正味重量	1.59 g		

温度

周囲温度 -5 °C...40 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン 交差接続リンク

全般

設置アドバイス 直接実装

寸法

スレッドメートル法サイズ、外部 3.00 mm ピッチ (mm) (P) 6.00 mm

材料データ

基本材質 プラスチック 色 銀色

追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	設置アドバイス	直接実装
爆発試験バージョン	いいえ	取り付け方式	ねじ込み

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		