

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









RS 100 Profiは、DINレールの取り付けと壁掛けの両方が可能であるため、お客様の取り付けニーズに合った柔軟性の高いソリューションをご用意しています。この汎用性により、さまざまな環境や用途への統合が容易になります。ハウジングはユーロカードPCB標準に使用できます。

プロファイルはサイズに合わせてカットできるため、特定の要件に合わせて正確に適合させることができます。 特に重いコンポーネントの場合は、さらにロッキングフィートを使用して安定性を高め、設備の安全性を向上させることができます。

もう1つの実用的機能とは、カバー型プロファイル(異形材)を使用して大きなコンポーネントを保護するオプションです。

一般注文データ

エンドプレート, RS 80 橙色, エンドプレート両側,	
幅: 12.3 mm	
1324260000	
AP 80 OR	
4008190181932	
20 items	

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術ナーク

承認			
	\ A		
ROHS	適合		
寸法と重量			
深さ	20 mm	奥行き(インチ)	0.7874 inch
高さ	86.4 mm	高さ(インチ)	3.4016 inch
幅	12.3 mm	幅(インチ)	0.4843 inch
正味重量	2.33 g		
環境製品コンプライアンス			
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
材質データ			
UL 94 可燃性等級	V-2	絶縁材	PA 66
絶縁材グループ	<u>l</u>	表面仕上	未処理
基本材質	PA 66	比較追跡指数(CTI)	600 ≤ CTI
一般データ			
<u>色</u>	橙色	保護度合い	IP20がインストール済み
カラーチャート(類似)	RAL 2000	封止オプション	いいえ
分類			
ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031
ETIM 9.0	EC002779	ETIM 10.0	EC002779
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92
ECLASS 13.0	27-19-06-02	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

カタログステータス / 図面 2



図面



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

RS 80 - プロファイルハウジング



RS 80プロファイルは、取り付けレールと壁掛けの両方が可能であるため、幅広い取り付けオプションをご用意しています。これにより、空間的な条件と要件に柔軟に適応できるようになります。特に重いコンポーネントの場合は、追加のロックフィートを使用して安定性を向上させることができます。

RS80プロファイルのもう1つの利点は、サイズに合わせて個別にカットできる点です。これにより、必要に応じてシステムを正確に設計する自由が得られます。

一般注文データ

種別 LKSC M2,9X13VZ 注文番号 <u>4011200000</u> GTIN (EAN) 4032248415014 数量 100 ST バージョン

アクセサリ, クロスヘッドネジ

作成日 04.11.2025 05:24:49 MEZ

カタログステータス / 図面 4