



RS 100 Profiは、DINレールの取り付けと壁掛けの両方が可能であるため、お客様の取り付けニーズに合った柔軟性の高いソリューションをご用意しています。この汎用性により、さまざまな環境や用途への統合が容易になります。ハウジングはユーロカードPCB標準に使用できます。

プロファイルはサイズに合わせてカットできるため、特定の要件に合わせて正確に適合させることができます。特に重いコンポーネントの場合は、さらにロッキングフィートを使用して安定性を高め、設備の安全性を向上させることができます。

もう1つの実用的機能とは、カバー型プロファイル（異形材）を使用して大きなコンポーネントを保護するオプションです。

#### 一般注文データ

バージョン	クリップインフット, RS 80, RS 90, RS 100 橙色, RS 80/90/100 対応クリップインフット, 幅: 17.5 mm
注文番号	<a href="#">1324460000</a>
種別	RF 180 OR 2000
GTIN (EAN)	4008190159870
数量	20 items

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	26.6 mm	奥行き (インチ)	1.0472 inch
高さ	79.2 mm	高さ (インチ)	3.1181 inch
幅	17.5 mm	幅 (インチ)	0.689 inch
正味重量	5.95 g		

## 温度

動作温度範囲 -50...100 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 材質データ

UL 94 可燃性等級 V-0 絶縁材 PA 66  
表面仕上 未処理 基本材質 PA 66

## 一般データ

色 橙色 保護度合い IP20, IP00  
カラーチャート (類似) RAL 2000 封止オプション いいえ

## 分類

ETIM 8.0 EC002779 ETIM 9.0 EC002779  
ETIM 10.0 EC002779 ECLASS 14.0 27-19-06-05  
ECLASS 15.0 27-19-06-05