

## CC-M 15/45 2X3 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



MetalliCards は幅広いラベル表示要件を満たし、アルミニウムまたはステンレススチールをご用意しています。クロムコーティングされたアルミニウム製タグは、特に多色印刷とは対照的に、さまざまなアプリケーションに適した安価な代替品です。技術要求の厳しい化学・プロセス業界では、卓越した抵抗特性を持つステンレススチールの MetalliCard を使用すれば安全です。このフォーマットは、システム識別スペクトル全体のニーズに対応します。小型機器やプレート種別に関係なく、高品質のマーキング処理が可能です。MetalliCard は、最適な設置の特性も提供します。MetalliCard は、さまざまな次の固定オプションのおかげで総合的に使用できます。タグホルダーまたはレーンを使用したボンディング、リベット、またはステンレススチールケーブルストラップと組み合わせたリベットが挙げられます。カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| バージョン      | MetalliCard, デバイスマーカー, 15 x 45 mm, 銀色 |
| 注文番号       | <a href="#">1327900000</a>            |
| 種別         | CC-M 15/45 2X3 AL                     |
| GTIN (EAN) | 4050118132748                         |
| 数量         | 200 items                             |

## CC-M 15/45 2X3 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |        |           |             |
|------|--------|-----------|-------------|
| 深さ   | 0.5 mm | 奥行き (インチ) | 0.0197 inch |
| 高さ   | 15 mm  | 高さ (インチ)  | 0.5906 inch |
| 幅    | 45 mm  | 幅 (インチ)   | 1.7716 inch |
| 正味重量 | 0.88 g |           |             |

## 温度

動作温度範囲 -55...130 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

|                |                                |             |  |
|----------------|--------------------------------|-------------|--|
| バージョン          | プラグ接続可能, 3.5 mm取付け穴付き          |             |  |
| 幅              | 45 mm                          |             |  |
| 動作温度範囲、最大      | 130 °C                         |             |  |
| 動作温度範囲、最小      | -55 °C                         |             |  |
| 色              | 銀色                             |             |  |
| 基本材質           | 陽極酸化アルミニウム                     |             |  |
| 印刷文字           | 非搭載                            |             |  |
| パッケージ単位当たりマーカ数 | 供給フォーム                         | MetalliCard |  |
| ラベリングフィールドのサイズ | 15.2 x 42.2 mm                 |             |  |
| 推奨業種           | エネルギー, プロセス                    |             |  |
| 互換性を有するプリンター   |                                |             |  |
| 組み合わせごとのマーカ数   | 1 MetalliCard = Device markers |             |  |
| 動作温度範囲         | -55...130 °C                   |             |  |

## 装置マーカ

穿孔直径 3.30 mm

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

使用例



## CC-M 15/45 2X3 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 補完製品



## 一般注文データ

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| 種別         | INLAY CC-M 15/45           | バージョン |
| 注文番号       | <a href="#">1341090000</a> |       |
| GTIN (EAN) | 4050118145175              |       |
| 数量         | 1 ST                       |       |
| 種別         | INLAY CC-M UNIVERSAL       | バージョン |
| 注文番号       | <a href="#">1341120000</a> |       |
| GTIN (EAN) | 4050118145458              |       |
| 数量         | 1 ST                       |       |
| 種別         | PRIMER CC-M                | バージョン |
| 注文番号       | <a href="#">2068020000</a> |       |
| GTIN (EAN) | 4050118416534              |       |
| 数量         | 100 ST                     |       |