

## PAC-S1200-HE20-V2-2M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



図に類似

組立済 PAC ケーブルは、PLC と PLC インターフェース間の電気的および論理的な接続を確立します。これらのケーブルは、次のコンポーネントで構成されています：

- 製造元の PLC コネクタ。
- 断面積 0.14 mm<sup>2</sup> または 0.25 mm<sup>2</sup> の多極 LIYY または LYCY ケーブル (シールド仕様)。
- インターフェースに接続対応フラットケーブルコネクタ、SUB-D または RSV。

ケーブルの導通と絶縁が自動的にテストされ、設計された機能が保証されます。

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | 組立済ケーブル, PAC, ケーブルLIYY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| 注文番号       | <a href="#">1329150025</a>                   |
| 種別         | PAC-S1200-HE20-V2-2M5                        |
| GTIN (EAN) | 4099986577664                                |
| 数量         | 1 items                                      |

## PAC-S1200-HE20-V2-2M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 303 g

## 温度

動作温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

## 一般データ

|              |                      |            |  |
|--------------|----------------------|------------|--|
| ケーブル長        | 2.5 m                | 最適         | デジタル信号   |
| 基本材質         | PVC                  | ケーブル       | ケーブルLiYY                                       |
| インターフェースコネクタ | HE10 20P             | 極数、最小      | 20 極   |
| 外径           | 10 ± 1 mm            | コネクタ PLC 側 | 2 x SIEMENS S71200<br>6ES7292-1AG30-OXA0<br>7P |
| 導体断面積        | 0.25 mm <sup>2</sup> |            |  |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |