

**PAC-S1200-SD15-V1-10M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



組立済 PAC ケーブルは、PLC と PLC インターフェース間の電気的および論理的な接続を確立します。これらのケーブルは、次のコンポーネントで構成されています：

- 製造元の PLC コネクタ。
  - 断面積 0.14 mm<sup>2</sup> または 0.25 mm<sup>2</sup> の多極 LIYY または LYYCY ケーブル (シールド仕様)。
  - インターフェースに接続対応フラットケーブルコネクタ、SUB-D または RSV。
- ケーブルの導通と絶縁が自動的にテストされ、設計された機能が保証されます。

**一般注文データ**

バージョン	組立済ケーブル, PAC, ケーブルLiYCY, 0.25 mm <sup>2</sup>
注文番号	<a href="#">1329280100</a>
種別	PAC-S1200-SD15-V1-10M
GTIN (EAN)	4099986578760
数量	1 items

**PAC-S1200-SD15-V1-10M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

正味重量	1165 g
------	--------

**温度**

動作温度
------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠(免除あり)
-----------	----------

RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合)	6c
-------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d
------	--------------------------------------

**一般データ**

ケーブル長	10 m
-------	------

基本材質	PVC
------	-----

インターフェースコネクタ	SUB-D FEMALE 15P
--------------	------------------

外径	8.7 ± 1 mm
----	------------

最適	アナログ信号
ケーブル	ケーブルLiYCY
極数、最小	15 極
コネクタ PLC 側	2 x SIEMENS S71200 6ES7292-1AG30-0XA0 7P

導体断面積	0.25 mm <sup>2</sup>
-------	----------------------

**分類**

ETIM 8.0	EC000237
----------	----------

ETIM 10.0	EC000237
-----------	----------

ECLASS 15.0	27-24-22-20
-------------	-------------

ETIM 9.0	EC000237
----------	----------

ECLASS 14.0	27-24-22-20
-------------	-------------