

SH 4C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

一般注文データ

バージョン	バスバーサポート, 銀色, 85 °C, 幅: 15 mm, None, スチール、亜鉛メッキ, 直接実装
注文番号	1340870000
種別	SH 4C
GTIN (EAN)	4050118208863
数量	10 items

SH 4C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	25 mm	奥行き (インチ)	0.9842 inch
高さ	25 mm	高さ (インチ)	0.9842 inch
幅	15 mm	幅 (インチ)	0.5906 inch
正味重量	24.39 g		

温度

周囲温度	-5 °C...40 °C	動作温度	-40 °C...85 °C
連続動作温度、最大	85 °C		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

全般

極数	1	設置アドバイス	直接実装
----	---	---------	------

材料データ

基本材質	スチール、亜鉛メッキ	色	銀色
UL 94 可燃性等級	None		

追加の技術データ

設置アドバイス	直接実装	取り付け方式	直接実装
---------	------	--------	------

分類

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		